

MACHINE DE LAVAGE DU BITUME HYQX-3

NORMES : EN 12596, ASTM D445, ASTM D2171

Elle sert à nettoyer le bitume et les polymères adhérent aux viscosimètres capillaires et aux viscosimètres capillaires sous vide, ainsi qu'aux flacons d'essai RTFOT.



CARACTÉRISTIQUES

- Nettoie à chaque cycle 3 flacons RTFOT, 6 viscosimètres capillaires ou 6 viscosimètres capillaires sous vide.
- Élimination efficace des résidus de bitume.
- Cycle de nettoyage court : 20 à 60 minutes.
- Matériau isolant de qualité aéronautique, performant et sûr.
- Température régulée par thermostat ; utilisation simple.
- Condensation par circulation d'eau.

APPLICATIONS

Viscosimètres capillaires

Viscosimètres capillaires sous vide

Flacons d'essai RTFOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de température de service	90 à 160 °C
Température du bain chauffant	200 °C
Dimensions de l'espace utile	Ø 250 mm
Alimentation de l'unité principale	220 V ± 10 V, 50 Hz
Dimensions	450 × 450 × 750 mm
Masse	20 kg
Température ambiante	-5 à 50 °C
Humidité ambiante	< 80 %
Puissance frigorifique	50 W/°C
Puissance du refroidisseur	1 kW
Dimensions du refroidisseur	260 × 670 × 400 mm



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880