

PLANTA DE BETÚN DE ESPUMA DE LABORATORIO

La planta de asfalto espumoso de laboratorio iFOAM es diseñado para ser equipo profesional como verdadera representación de "Espuma de asfalto", a Equipo de calidad profesional para estudio en interiores. de asfalto espumado. Se puede utilizar el mezclador compatible con iFOAM. para materiales de mezcla en frío, pero también para mezclas en caliente (mezcla tibia) materiales.

El generador patentado de asfalto espumado, núcleo componente de iFOAM tiene una función de segunda formación de espuma, el diseño racional hace que el mezcla de asfalto y agua de manera más uniforme, por lo que en cuanto al proceso de formación de espuma asfáltica más completamente Y el efecto espumante es mejor. Además, un El aumento de alguna función reguladora se utiliza para Optimizar las propiedades espumantes del asfalto. El tanque de asfalto iFoam viene con un agitador, para Garantizar una temperatura constante del tanque de asfalto. de arriba a abajo. Tanque de asfalto iFoam ergonómico La altura económica sobre el suelo hace que el vertedero Hacer que el trabajo con asfalto sea más cómodo y seguro. Todos los tubos bituminosos iFoam tienen aislamiento térmico. función, para evitar la obstrucción del asfalto, eliminando líneas de natación limpias.

Para capas base de alta calidad a partir de mezclas en frío

Mezclador de laboratorio LM30 para la producción de mezclas frías, una combinación perfecta para el Laboratorio de asfalto de espuma tory. Inyección directa del asfalto espumado en La cámara de mezcla del mezclador de laboratorio. permite que las mezclas se procesen según las especificaciones. especímenes de prueba y ción que se producirán. el mezclador obligatorio de doble eje no sólo es ideal aliado adaptado a la planta del laboratorio en términos de rendimiento y diseño, sin embargo, pero es también conectado a la red eléctrica de la planta. La alta intensidad de mezcla coincide con la de mezcladores continuos utilizados en la construcción sitio.

El LM30 tiene una capacidad de aprox. 30 kg, y además ofrece configuraciones variables para Velocidad y tiempo de mezclado. La cámara de mezcla simplemente se gira hacia abajo unos 180 ° y la tapa se abrió para permitir la descarga de la mezcla.

Y lo que es más: cuando se usa por separado, el LM30 es adecuado para la mezcla más diversa proporciones.

Simulación uno a uno del frío proceso de reciclaje en el laboratorio

El asfalto espumado se utiliza y grado cada vez mayor como Aglutinante en frío económico. reciclaje. Pruebas preliminares con la báscula de laboratorio móvil La planta permite que el asfalto espumado Los hombres tienen la calidad de ser precisamente. determinado en el laboratorio incluso antes al inicio de la construcción. Manejo extremadamente sencillo por Mits diferentes parámetros, tales como cantidad de agua, presión y temperatura, que se puede variar rápidamente Ly, y diferentes tipos de espuma. asfalto que se producirá dentro de un corto período de tiempo. Basado en los resultados obtenidos, el laboratorio Luego se puede utilizar una batidora de mano para determinar la proporción de la mezcla y definir el bitumen óptimo. Los hombres hacen espuma para la producción de muestra de prueba.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

PLANTA DE BETÓN DE ESPUMA DE LABORATORIO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo de agua	Min.: 2.5 l/hora; Máx.: 6.0 l/hora
Consumo de aire	Mínimo: 0L/hora Máx.: 100L/hora
Presión máxima de la bomba de asfalto	2.5 MPa
Presión máxima del agua	0.6 MPa
Presión de aire	Mínimo: 0.4 MPa; Máx.: 0.6 MPa
Temperatura del agua	Mínima: 10°C; Máx.: 60°C
Temperatura del asfalto	Mínima: 140°C; Máxima: 200°C
Volumen del tanque de asfalto	12.5L
Tensión de alimentación	220V
Volumen del tanque de agua	6L
Volumen de la cámara de aire	6L
potencia nominal	Bomba de asfalto: 1.5kW Calentadores: 3.2kW; Control: 0.1kW
Velocidad de la bomba de asfalto	Min.: 1 Hz; Máx.: 60 Hz
Tensión de alimentación	220V
Se puede configurar el tiempo de pulverización de espuma asfáltica.	0.1-999S
Dimensión (largo*ancho*alto)	1261x670x1200mm




CONFIGURACIÓN

- Válvula de ajuste de presión de aire
- Válvula de ajuste de presión de agua
- manómetro de aire
- Controlador de temperatura
- Convertidor de frecuencia
- manómetro de agua
- Manómetro de agua de alta presión
- pantalla táctil
- Parada de emergencia para bomba de asfalto
- Cambiar
- Boquilla de llenado de agua (valor de bola)
- Entrada de aire
- medidor de flujo de agua
- Tapa del tanque de asfalto
- Manómetro de bomba de asfalto.
- Tablero de soporte del cubo de asfalto
- Indicador de contenido



Parte interna del mezclador LM30



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880