

PREPARACIÓN DE LA HOJA FUSOR TPEM-2

El fusor de preparación de cuchillas TPEM-2 se utiliza para fundir la muestra antes del asfalto. Prueba de punto de fragilidad. Consta de una placa calefactora, un dispositivo de refrigeración por agua y un Dispositivo de control con un controlador de temperatura de pantalla digital inteligente.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza un controlador de temperatura digital para auto-Control automático, con alta precisión de medición.
- Adopta calefacción plana, que se calienta rápidamente.
- Se puede conectar a agua circulante externa, y puede enfriarse rápidamente mediante el intercambio de calor.
- La lámina de cobre es succionada por un permanente. imán, y la superficie plana es atraída por Imán, para que no se deslice al verter las muestras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de calefacción	450W
Fuente de alimentación	220V 50Hz
Dimensiones	240×350×260mm

