

ESTÁNDAR: Norma ASTM D5167-03

Sealant Lab Melter se utiliza para calentar selladores a base de asfalto aplicados en caliente, de modo que se pueda probar con precisión su cumplimiento a diversas especificaciones. Los selladores a base de asfalto aplicados en caliente se utilizan en la industria de conservación de pavimentos para reparar grietas y juntas. selladores; Además, también se puede utilizar para calentar membranas impermeabilizantes de pavimentos, así como materiales asfálticos para cubiertas.

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con dos crisoles desmontables, es más conveniente alimentar y tomar material, y más fácil de limpiar.
- Equipado con un mecanismo agitador de aceite de transferencia de calor. Anismo, la temperatura de calentamiento es más uniforme.
- El control de temperatura adopta autoajuste PID, haciendo que el control de temperatura sea más preciso.
- El dispositivo de agitación se puede levantar manualmente. sin desmontaje, lo cual es más convencional. Fácil de usar y reduce la temperatura. Pérdida del crisol.

LM-1A

Potencia de calefacción	220V, 3KW
poder de agitación	220V/50Hz, 180W
Aceite de transferencia de calor	Aceite de alto punto de inflamación, superior a 315°C
Temperatura del aceite de transferencia de calor	Controlado termostáticamente; se puede calentar hasta un máximo de 288°C, y mantenido dentro una tolerancia de ±3°C
Capacidad de la tina de aceite de transferencia de calor	30L
Capacidad del recipiente para fundir	1.4L x 2
Tamaño de la paleta agitadora	97*140 milímetros
Velocidad de agitación	30±5 rpm/min
Peso (incluido el embalaje)	103 kilos
Dimensión (mm)	1070*350*750

