

LAVADO DE BETÚN MÁQUINA HYQX-3

ESTÁNDAR: EN 12596, ASTM D445, ASTM D2171

Se utiliza para limpiar asfalto. y polímeros adheridos a la tapa. viscosímetros illary y vacío Viscompresión capilar de descompresión. eter, y también es adecuado para limpieza de asfalto y polímeros en las botellas de muestra RTFOT.



CARACTERÍSTICAS

- Puede limpiar 3 botellas de muestra RTFOT o 6 viscosímetros capilares o 6 viscosímetros capilares de descompresión al vacío cada vez.
- El efecto de eliminación de asfalto residual es bueno.
- El tiempo de limpieza es corto y la limpieza se puede completar. en 20-60 minutos.
- Se utiliza material de aislamiento térmico aeroespacial, que tiene buena Rendimiento de aislamiento térmico y es seguro de usar.
- La temperatura está controlada por un medidor de control de temperatura, y el funcionamiento es sencillo.
- Método de condensación: agua circulante.

APLICACIÓN

Viscosímetros capilares

Viscosímetro capilar de descompresión al vacío

Botellas de muestra RTFOT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura de trabajo	90~160°C
Temperatura del baño calefactor	200°C
Tamaño del espacio de trabajo	Ø250mm
Fuente de alimentación de la unidad principal	220V±10V 50Hz
Dimensiones	450×450×750 (milímetros)
Peso	20 kilogramos
Temperatura ambiente	-5°C ~50°C
Humedad ambiental	<80%
Capacidad de refrigeración	50 W/°C
Potencia del enfriador	1 kilovatio
Dimensiones del enfriador	260 mm × 670 mm × 400 mm



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880