

ARMARIO DE ENSAYO ÁLCALI-ÁRIDO JHX-1

Este armario permite controlar la temperatura y el tiempo en la detección de la expansión de áridos de arena y grava.

Tensión	220 V
Potencia de calentamiento	4000 W
Temperatura	80 °C±0.5 °C
Temperatura ambiental requerida	-10~+45 °C
Humedad ambiental	Menos del 85 %
Capacidad	600×400×450 mm



APARATO PARA DETERMINAR HUECOS EN ÁRIDO GRUESO H-1686

NORMA: AASHTO T326

Se utiliza para determinar el contenido de huecos de una muestra de árido grueso sin compactar. La muestra de la tolva fluye libremente hacia el recipiente cilíndrico. El exceso de árido se enrasa con la barra incluida; después se mide la masa y se calcula el contenido de huecos. El equipo incluye embudo, soporte, recipiente, barra de enrase y una placa cuadrada de vidrio de 170 mm para calibrar el recipiente.



APARATO PARA DETERMINAR HUECOS EN ÁRIDO FINO H-1680A

NORMA: ASTM C1252, AASHTO T304

Se utiliza para determinar el contenido de huecos sin compactar de una muestra de árido fino. Indica la angularidad, la esfericidad y la trabajabilidad del árido fino en una mezcla. Incluye un recipiente cilíndrico de latón de 100 ml, conjunto de embudo, soporte del embudo y placa de vidrio para la calibración.

